

HOLEX**Pjovimo juosta metalui 27×3660, Dantų skaičius colyje: 5/6H****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	173755 5/6H
GTIN	4045197275677
Produktų klasė	12S

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX – pramoninė pjovimo juosta, labai naši.

Paskirtis:

Combi žingsnio dantys 0° – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
Combi žingsnio dantys

10° – **universalūs**, dideliems skerspjuviam (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
Vienodo

žingsnio dantys 0° – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. Iki 70

mm.
Vienodo žingsnio dantys 10° – didesniems skerspjuviam, darbinis gylis nuo 50 mm.

Pastaba:

Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

Techninis aprašymas

Storis	0,9 mm
Ilgis	3660 mm
Plotis	27 mm

Dantys	combi
Priekinis kampas	10 laipsniai
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui