

HOLEX**Pjovimo juosta metalui 27×3660, Dantų skaičius colyje: 5/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

173755 5/8

GTIN

4045197275707

Produktų klasė

12S

Aprašymas**Modelis:****HOLEX** – pramoninė pjovimo juosta, labai naši.**Paskirtis:****Combi žingsnio dantys 0°** – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams(vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
Combi žingsnio dantys**10°** – **universalūs**, dideliems skerspjuviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
Vienodo**žingsnio dantys 0°** – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. Iki 70mm.
Vienodo žingsnio dantys 10° – didesniems skerspjuviams, darbinis gylis nuo 50 mm.**Pastaba:****Darbas nauja juosta:** žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.**Techninis aprašymas**

Plotis

27 mm

Ilgis

3660 mm

Storis

0,9 mm

Priekinis kampas	0 laipsniai
Dantys	combi
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui