



## Pjovimo juosta metalui 34×5000, Dantų skaičius colyje: 2/3H



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 173864 2/3H   |
| GTIN             | 2050001710154 |
| Produktų klasė   | 16F           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: naši pjovimo juosta**, kurios pagrindas iš spyruoklinio plieno su labai didele chromo dalimi, ir su kobaltu legiruotomis (M42) HSS dantų viršūnėmis (67-69 HRC).

**Ypatingai kietos dantų viršūnės, lanksti pagrindo juosta.**

#### Paskirtis:

**Combi žingsnio dantys 0°** – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).<br>**Combi žingsnio dantys 10°** – universalūs, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).<br>**Vienodo žingsnio dantys 0°** – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.<br>**Vienodo žingsnio dantys 10°** – didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

#### Pastaba:

**Darbas nauja juosta:** žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

### Techninis aprašymas

|        |        |
|--------|--------|
| Plotis | 34 mm  |
| Storis | 1,1 mm |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Ilgis            | 5000 mm                |
| Priekinis kampas | 10 laipsniai           |
| Dantys           | combi                  |
| Ašmenys          | HSS Co 8               |
| Produkto rūšis   | Pjovimo juosta metalui |