

**Garant****Reguliuojamų rankiniai plėstuvai, Ø DC: 21mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	160600 21
GTIN	4045197250926
Produktų klasė	110

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis reguliavimo diapazonas. Tiksliai reguliuojama kalibriniais žiedais arba mikrometru. Pjaunančioji dalis su kūgio formos kreipiančiąja; pjovimo briaunos užkupertos ir nušlifotos.

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	21 mm
Reguliavimo ribos Ø	21 - 24 mm
Koto keturbriaunis □	11 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	76 mm
Bendras ilgis L	195 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
--	------------------	----------------------	------------------

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka