

Garant**Reguliuojamų rankiniai plėstuvai, Ø DC: 11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	160600 11
GTIN	4045197250872
Produktų klasė	110

Aprašymas**Modelis:**

Didelis reguliavimo diapazonas. Tiksliai reguliuojama kalibriniais žiedais arba mikrometru. Pjaunančioji dalis su kūgio formos kreipiančiąja; pjovimo briaunos užkupertos ir nušlifotos.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	11 mm
Reguliavimo ribos Ø	11 - 12 mm
Koto keturbriaunis □	4,9 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	35 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
--	------------------	----------------------	------------------

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka
Plienas <500 N/mm ²	tinka
Plienas <750 N/mm ²	tinka
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka