

**Garant****Reguliuojamų rankiniai plėstuvai, Ø DC: 45mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	160600 45
GTIN	4045197250971
Produktų klasė	110

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis reguliavimo diapazonas. Tiksliai reguliuojama kalibriniais žiedais arba mikrometru. Pjaunančioji dalis su kūgio formos kreipiančiąja; pjovimo briaunos užkupertos ir nušlifotos.

**Techninis aprašymas**

Reguliavimo ribos Ø	45 - 55 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	45 mm
Koto keturbriaunis □	26 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	118 mm
Bendras ilgis L	370 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka