



## Pneumatinis kampinis šlifukoelis, Tipas: 52639



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079327 52639
GTIN	616026526396
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

**Kompaktiškas** ir **našus kampinis šlifukoelis** su sūkių skaičiaus stebėjimu, kad jis liktų pastovus ir prie apkrovos. **Ergonomiška, plona konstrukcija** patogiam darbui. Su **360° reguliuojamu oro išleidimu** ir nuo šalčio izoliuota, pasukama rankena. Iš abiejų pusių naudojama **nevibruojanti atraminė rankena**.

**M14 sriegis** su suklio blokavimu.

#### Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

### Techninis aprašymas

maksimalus oro poreikis	1218 l/min
Gamintojo pavadinimas	52639
Svoris	2,5 kg
maksimali vibracija pagal EN	2,3 m/s <sup>2</sup>
minimalus disko Ø	125 mm
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm

Darbinis triukšmas	80 dB(A)
maksimalus sūkių skaičius	12000 min <sup>-1</sup>
Atiduodamoji galia	970 W
Pneumatinė jungtis	3/8 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis