



## Pneumatinis tiesinis šlifukoilis G2424, Ø 6 mm ilgas, Tipas: S250



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079448 S250
GTIN	7322590019907
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

**Našus ir tvirtas tiesinis šlifukoilis, mažas radialinis mušimas.** Apsauginis jungiklis saugo nuo netyčinio įjungimo. Pagal paskirtį optimizuoti dideli sukiai nuo **8500 iki 25000 1/min.**

Su ilgu, plonu sukliu, idealiai tinka skylėms, ilgis 317 mm.

**Spyruokliuojančios įvorės Ø 6mm.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

#### Atsarginė dalis:

**Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits):** keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	G2424 S250
Atiduodamoji galia	900 W
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	13 mm
Svoris	0,96 kg
maksimalus oro poreikis	870 l/min

## Duomenų lapai

maksimalus sūkių skaičius	25000 min <sup>-1</sup>
Darbinis triukšmas	85 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN	3,5 m/s <sup>2</sup>
Pneumatinė jungtis	3/8 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Tiesinis šlifukoqlis

## Priedai

Spyruoklinė įvorė tiesiniams šlifukoqliams Užspaudimo įvorės Ø 6 mm

079459 6