

Garant**Lygi keičiama lūpa 3/5 dengta, Tipui: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	361144 80
GTIN	4045197809520
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:****3 mm kontaktinė plokštuma.**

Pirmoji užspaudimo pakopa 3 mm aukščio. Antroji užspaudimo pakopa 5 mm aukščio.
3 mm kontaktinis paviršius.

Privalumai:**Apsukus lūpą atsiranda antras užspaudimo lygis.****Tinka:**

Keičiamos lūpos Nr. 361124 – 361127, Nr. 361133 ir Nr. 361135.
Pakopinės lūpos 361295–361296.

Techninis aprašymas

Aukštis h_1	15 mm
Ilgis l_2	9 mm
Aukštis h_2	17 mm
Žiaunų aukštis h	20 mm
Ilgis l_1	9 mm
Žiaunų ilgis l	12 mm

Žiaunų plotis b	80 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Xpent1-2
Atitinka spalvinį žymėjimą	Xpent0
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai