



Pneumatinis kampinis šlifuoklis, Tipas: G2588-230



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Našūs kampiniai šlifuokliai, kurių šlifavimo greitis mažai krenta ir prie apkrovos. Apsauginis jungiklis su fiksatoriumi apsaugo nuo netyčinio įjungimo. Kampinis šlifuoklis su 1700 vatų atiduodamąja galia skirtas darbui sunkiomis sąlygomis, kai reikia nuimti nuolat didelį medžiagos kiekį. Ergonomiškas. **M14 sriegis**.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui galima užsakyti daugumai Atlas Copco pneumatinių įrankių.

Techninis aprašymas

Svoris	2,4 kg
maksimali vibracija pagal EN	7,8 m/s ²
Darbinis triukšmas	90 dB(A)
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	16 mm
maksimalus oro poreikis	2160 l/min

maksimalus disko \emptyset	230 mm
maksimalus sūkių skaičius	6600 min ⁻¹
Atiduodamoji galia	1700 W
Gamintojo pavadinimas	G2588-230-M14
Pneumatinė jungtis	1/2 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis