

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 1-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133350 1-8
GTIN	4045197074737
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNC coliniams stambiais sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 22,25 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	8
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Sriegio Ø	25,4 mm
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	22,25 mm
Norma	DIN 376

Ašmenys	HSS
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas \square	16 mm
Sriegio gylis	76,2 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	1-8 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

