

Garant**GARANT Softcut® nuožulų freza MTC, su kiauryme, Kampas γ : 60 laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215540 60
GTIN	4045197809711
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta uždedama nuožulų freza. Keičiamų plokštelių lizdai uždari iš visų pusių, todėl tvirtai laikomos pjovimo briaunos ir sugeriamos vertikalios ir ašinės jėgos.

Paskirtis:

Plačioms nuožuloms nusklembti plieninėse konstrukcijose. Puikiai tinka rupiajam ir pusiau rupiajam apdirbimui.

Pastaba:

Paviršiai be pakopų išgaunami su keičiamomis plokštelėmis Nr. 215321– 215398.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.T 1335..
Kampas γ	60 laipsniai
didžiausias $\varnothing D_1$	47 mm

efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
Bendras ilgis L_{viso}	52 mm
pasiekiamas nuožulos plotis b	14,7 mm
mažiausias $\varnothing D$	17 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h	25,5 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis l	29,5 mm
Serija	Softcut®
Dantų pastūma esant h_{max}	0,12 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	9
Koto tipas	su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219826