



## Pneumatinis tiesinis šlifukoelis, Tipas: 53531



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079443 53531
GTIN	616026535312
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

**Dynabrade – pneumatinis tiesinis šlifukoelis.** Universalus tiesinis šlifukoelis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena. **Našus** tiesinis šlifukoelis be reduktoriaus, didžiausias sūkių skaičius **18000 1/min.** Tvirtu, standžiu plieniniu ilgintuvu galimas mažai vibruojantis darbas sunkiai prieinamose vietose.

#### Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

### Techninis aprašymas

Užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Darbinis triukšmas	84 dB(A)
Svoris	2,2 kg
maksimalus sūkių skaičius	18000 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	53531
Ilgis	467 mm
maksimali vibracija pagal EN	3,2 m/s <sup>2</sup>
maksimalus oro poreikis	1128 l/min
Atiduodamoji galia	744 W

Pneumatinė jungtis	3/8 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Tiesinis šlifukoelis