


**KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 2xD, Ø Dc: 31,5mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	236614 31,5
GTIN	4047109277823
Produktų klasė	24P

## Aprašymas

**Modelis:**
**Kiaurymės tolerancija:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$ 

- **Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploataavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.**
- **Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.**
- **Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.**
- **Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{maks.} = 0,25$  mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**

**Paskirtis:**

- **Ekstremalioms darbo sąlygoms.**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

**Tiekimo sudėtis:**

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

**Pastaba:**

 Tipas 2xD ir 3xD su ABS<sup>®</sup> kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.

Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto $\varnothing D_s$	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Naudingasis ilgis $L_1$	64 mm

Koto ilgis L <sub>s</sub>	68 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 100408 32-...
Serija	KUB Pentron®
Nominalus Ø D	31,5
Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	88 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	2×D
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP1	239652 15IP1
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP