

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, chromuotas, M: M1,6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134270 M1,6
GTIN	4045197075215
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Chromuotas paviršius, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus ir tuo pačiu didesnis įrankio patvarumas.

Paskirtis:

Tinka medžiagoms, kurių **maks. atsparumas tempimui 450N/mm²**.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,35 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

Koto Ø D_s: 2,5 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,25 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,35 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio Ø	1,6 mm
Kiaurymės Ø	1,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	2,5 mm

Bendras ilgis L	40 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	3,2 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M1,6
Danga	chromuotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	28 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	28 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka