



## Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, Tipas: 60051



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079441 60051
GTIN	616026600515
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

**Dynabrade – pneumatinis tiesinis šlifuoklis.** Universalus tiesinis šlifuoklis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena. **Rotoriaus stabdys:** Išjungus variklį jis sustoja per sekundę.

Turbinomis varomas mažas šlifuoklis be reduktoriaus, didžiausias sūkių skaičius **60000 1/min.**

Pneumatinė pavara be alyvos, su keraminiais guoliais, **patentuotas sūkių skaičiaus stebėjimas**, kad jis nekistų ir prie apkrovos.

#### Paskirtis:

**Naudokite tik švarų suspaustą orą be alyvos. Nenaudoti alyvos!**

#### Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

### Techninis aprašymas

Darbinis triukšmas	78 dB(A)
Ilgis	135 mm
Atiduodamoji galia	75 W
Užspaudimo įvorės Ø	3 mm
Gamintojo pavadinimas	60051
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalus sūkių skaičius	60000 min <sup>-1</sup>

maksimalus oro poreikis	228 l/min
Svoris	0,45 kg
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoκlis