



Precizinė cilindrinė spyna be apyraktės, Korpuso Ø: 45mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085816 45
GTIN	2050000971969
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

Precizinė cilindrinė spyna, nikeliuotas žalvario korpusas, grūdintas plieninis lankelis, chromuotas ir fiksuojamas dviejose pusėse. Su integruota apyrakte Nr. 950050 (nėra dyd. Nr. 085816) individualiam pritaikymui / integravimui į jau turimą užraktų sistemą DOM. Pagal poreikius galima užsisakyti modelį su apyrakte Nr. 950050

Pastaba:

Apyraktės individualiam pritaikymui žr. Nr. 950050 ir Nr. 950072, **3-iojo katalogo tomo 95-ajame skyriuje.**

Techninis aprašymas

užrakto tipas	Cilindrinė spyna
grūdintas lankelis	taip
Tiekama be apyraktės	taip
Kodo ratas	HO 001–200 arba rakinamos įrangos užrakto kodas
Korpuso medžiaga	Žalvaris, nikeliuotas
Korpuso Ø	45 mm

lankelio medžiaga	Plienas
tinka apyraktėms	taip
Lankelio Ø	6 mm
gali būti rakinamos įrangos dalimi	taip
lankelis su dvigubu užraktu	taip
Produkto rūšis	Pakabinama spyna