

Garant**Sriegpjovė 6g, M: M1,2**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 140300 M1,2 |
| GTIN | 4045197083029 |
| Produktų klasė | 11K |

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova. **≥ M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova**. Tolerancijos riba 6h.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|--------------|
| Žingsnis | 0,25 mm |
| Aukštis | 5 mm |
| Išorinis Ø | 16 mm |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6h |
| Sriegio dydis | M1,2 |
| Sriegio tipas | M |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |

| | |
|-----------------|------------|
| Norma | EN 22568 |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Produkto rūšis | Sriegpjovė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |