



Sriegio freza su gylgio ribotuvu 2xD, TiAlN, UNF: 7/16-20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139726 7/16-20
GTIN	4045197366801
Produktų klasė	11J

Aprašas

Aprašymas:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius**.

Iš koto pusės gylgio ribotuvas 90° gilinimui.

Privalumai:

Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME-B1.1.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 139728.

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: taip

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 2xD, kai kiaurymė aklina arba atvira

Gilinimo pakopos kampas: 90 laipsniai

Sriegio tipas: UNF

Sriegio tipas: UNS-LH

Dantų skaičius Z: 3

Vijų skaičius colyje: 20

Gręžimo $\varnothing d_1$: 9,32 mm

Koto ilgis L_s : 45 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 88 mm

Koto $\varnothing$: 14 mm

maksimalus gilinimo $\varnothing d_3$: 11,4 mm

Techninis aprašymas

Gręžimo $\varnothing d_1$	9,32 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Vijų skaičius colyje	20
Programavimo vertė gilinimui l_1	23,1 mm
maksimalus gilinimo $\varnothing d_3$	11,4 mm
Dantų skaičius Z	3
Koto $\varnothing$	14 mm
Bendras ilgis L_{viso}	88 mm
Koto ilgis L_s	45 mm
Gręžimo skylės $\varnothing$	9,32 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	22,22 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	7/16-20
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD, kai kiaurymė aklina arba atvira
Gilinimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis

