



Pneumatinis tiesinis šlifukoelis, Tipas: 52855



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079441 52855
GTIN	616026528550
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Dynabrade – pneumatinis tiesinis šlifukoelis. Universalus tiesinis šlifukoelis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena. Reguliuojamas tiesinis pieštuko formos šlifukoelis Tvirtam pneumatiniam varikliui tinka suteptas suspaustas oras, sūkių skaičius tolygiai reguliuojamas 35000 min⁻¹ – 60000 min⁻¹. Integruotas įjungimo ir išjungimo jungiklis, su atminties funkcija.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Techninis aprašymas

Užspaudimo įvorės Ø	3 mm
maksimalus sūkių skaičius	60000 min ⁻¹
Svoris	0,61 kg
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s ²
Atiduodamoji galia	75 W
Darbinis triukšmas	67 dB(A)
Ilgis	114 mm

maksimalus oro poreikis	170 l/min
Gamintojo pavadinimas	52855
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Tiesinis šlifukoelis