

**Garant****Sriegpjovė Kairinis sriegis, M-LH: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140620 M10
GTIN	4045197083678
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara forma su įpjova.

**1 3/4 žingsnio įpjova. ≥ M10 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi.****Techninis aprašymas**

Žingsnis	1,5 mm
Aukštis	11 mm
Išorinis Ø	30 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	M10
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	kairinė
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		