

**HM pjūklelis, Tipas: 165T40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078212 165T40
GTIN	4002395369737
Produktų klasė	07A

Aprašymas**Modelis:**

PTFE danga (teflonas): sumažina trintį, kad pjovimas vyktų greičiau ir su aušinimu. Apsaugo nuo korozijos ir dervų kaupimosi. Lazeriu pjaustomos vibracinės įpjovos: mažesnėms vibracijoms ir tikslesniems pjūviams. Įpjovos užpildytos poliuretano ir veikia kaip amortizatoriai, neleidžiantys vibracijai paveikti kietlydinio dantų. Aukštos kokybės lazeriu pjaustytas plienas: užtikrinami tikslūs pjūviai. Kietlydininiai dantys, sumaišyti su kobaltu: ilgiau išlieka aštrūs ir švarūs. Optimizuota akumuliatoriniams įrankiams, ypač plonas pjūvis užtikrina ilgesnį veikimą vienos akumuliatoriaus įkrovos metu. Visos medienos rūšys: minkšta / kieta mediena, fanera, dengtos plokštės, melaminas, MDF. Standartiniai pjūklai be tefloninės dangos ir vibracinių angų.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	15,87 mm
Dantų skaičius	40
Tinka	Mediena
Pjūklelio Ø D	165 mm

Produkto rūšis

Pjovimo diskas