

**Garant****Nupjovimo peilis Plienas, neutral., Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w:  
19/2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273552 19/2,2
GTIN	4062406373627
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	2,2 mm
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	19 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	40 mm
Bendras ilgis L	86 mm
Paskirtis	neutral.
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	įpjovimo peilis