

Garant**Nupjovimo peilis Plienas, neutral., Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w:
19/1,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273552 19/1,5
GTIN	4062406373610
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	1,5 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	32 mm
Peilio aukštis h ₅	19 mm
Bendras ilgis L	86 mm
Paskirtis	neutral.
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	įpjovimo peilis