

**Garant****Nupjovimo peilis Plienas, neutral., Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w:  
26/4,1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273552 26/4,1
GTIN	4062406373665
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	4,1 mm
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	26 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	80 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Paskirtis	neutral.
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	įpjovimo peilis