

SONO+SWISS®

Veiksmingi ultragarso valikliai T4, Užpildymo kiekis l/kg: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris

082934 25

GTIN

Produktų klasė

04E

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus valiklio koncentratas vandens pagrindo skysčiams (išimtis: T3 miltelių pavidalo); specialiai sukurta naudoti ultragarso valymo vonelėse; biologiškai skaidomas. Veiksmingi **koncentratai** prailgina prietaisų eksploatavimo trukmę, pasižymi ilgaamžiškumu ir yra biologiškai suyrantys. Valikliai sukurti specialiai ultragarso talpoms (putojimo lygis ir pan.), todėl tinka valymui visose įprastose ultragarso talpose ir yra ypač veiksmingi dažnio ribose nuo 25 iki 130 kHz. Veikiant kartu su ultragarso sukelta kavitacijos jėga šie valikliai labai efektyviai tirpina bei nuvalo nešvarumus ir tuo pačiu veikia švelniai, tausojant detales. Kitos valymo priemonės, kurios nepritaikytos ultragarso talpoms gali sukelti medžiagos eroziją ar koroziją. Stipraus poveikio koroziją, mažinančią paviršiaus atsparumą, gali sukelti, pavyzdžiui, halogeniniai jonai. Chloridai ir fluoridai rūgščioje terpėje yra patys agresyviausi.

Paskirtis:

Ultragarso valymo prietaisams (pvz.: 082922; 082923; 082924; 082925).

Pastaba:

Kiti specialūs valikliai tiekiami pagal užsakymą. 25 litrų pakuotę galima įsigyti el. parduotuvėje. Tiekiami ne į visas šalis.

Techninis aprašymas

Poveikio laikas	1 - 5 min
Gamintojo pavadinimas	T4
Užpildomo skysčio kiekis	25 l
Maišymo santykis	5 – 10 %
Valiklio rūšis	Neutralus valiklis
Laikymo temperatūra	5 - 30 °C
Produkto rūšis	Veiksmingi ultragarso valikliai