

Garant
VHM-CNC mašininiai plėstuvai, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 6,9 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	164341 6,9
GTIN	4045197464736
Produktų klasė	11P

Aprašymas
Modelis:

NC tinkamas modelis panašus į DIN 8093 **su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams**, ypač **hidrauliniams** arba **didelio tikslumo patronams**. Taip **ženkliai sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas proceso saugumas** apdirbant H7 tolerancijos ribose. **Naudojant GARANT NC plėstuvus nebereikia įsigyti specialių griebtuvų**. Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Plėstuvus, panašius į Nr. 164340 ir 164341, bet kitų skersmenų ir tolerancijų, žr. Nr. 164344 ir 164345.

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 31 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 67 mm

Bendras ilgis L: 109 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s : 8 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,14 mm/aps,
Iškyšos ilgis L_1	67 mm
Koto tolerancija	h6

Nominalusis $\varnothing D_c$	6,9 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	109 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	31 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
rekomenduojamas gręžimo \varnothing apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	6,7 mm
Kiaurymės \varnothing tolerancija	H7
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	ne
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis