

**Garant**

**Plokštelės laikiklis Heavy-Duty-Plus galiniams grioveliams, dešinin., Ø ribos, įpjova D1 / D2: 334/999mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274079 334/999
GTIN	4062406378639
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048.

**Paskirtis:**

Tinka naudoti kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274006.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

$D_2$  = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	120 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø $D_1$	334 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø $D_2$	999 mm
Paskirtis	dešinin.
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis w	8 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

