

**Tribriaunis užmaunamas raktas, Varžtams: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	623503 M12
GTIN	4062406380564
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Iš preciziško plieno vamzdžio, cinkuotas, su sukimo strypu.

Paskirtis:

Tribriauniams varžtams pagal DIN 22424 ir tribriaunėms veržlėms pagal DIN 22425.

Standartas:**DIN 22417 A**

Koto ilgis: 160 mm

Galvutės aukščio vidinis matmuo F: 16,55 mm

Koto Ø: 19 mm

Techninis aprašymas

varžtams	M13
Koto ilgis	160 mm
Galvutės aukščio vidinis matmuo F	16,55 mm
Koto Ø	19 mm
Norma	DIN 22417 A

Perdavos profilis	3-briaunė galvutė
Medžiaga	Plieninis vamzdis
Paviršius	cinkuot.
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas