

Garant**Sriegpjovė Šešiabriaunė, M: M10****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 140920 M10 |
| GTIN | 4045197083890 |
| Produktų klasė | 11K |

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis šešiabriaunis standartiniams raktų dydžiams. **Be** paviršinių įpjovų. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pastaba:

Pažeistų sriegių atstatymui arba sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1,5 mm

Rakto dydis: 27 mm

Aukštis: 11 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------|--------------|
| Aukštis | 11 mm |
| Žingsnis | 1,5 mm |
| Rakto dydis | 27 mm |
| Sriegio dydis | M10 |
| Sriegio tipas | M |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |

| | |
|--------------------|------------|
| Ašmenys | HSS |
| Norma | DIN 382 |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6g |
| Produkto rūšis | Sriegpjovė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| CuZn | ribotai tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |