

**HOLEX®**
**Sriegpjovė HSS, M × žingsnis: 12X1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141060 12X1
GTIN	4045197084361
Produktų klasė	12K

**Aprašas**
**Aprašymas:**

Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.**

**1 3/4 žingsnių įpjova.**

Sriegio tipas: MF

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: HSS

Norma: EN 22568

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1 mm

Išorinis Ø: 38 mm

Aukštis: 10 mm

**Techninis aprašymas**

Aukštis	10 mm
Žingsnis	1 mm
Išorinis Ø	38 mm

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	12
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis