

Garant**Sriegpjovė, BSP: W7/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141550 W7/8
GTIN	4045197084569
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Paskirtis:

Whitworth sriegiams pagal BSW normą BS84 su vidutine tolerancija.

Techninis aprašymas

Aukštis	22 mm
Sriegio Ø	22,23 mm
Vijų skaičius colyje	9
Išorinis Ø	55 mm
Sriegio dydis	W7/8
Pjovimo kryptis	dešininis
Tolerancijos klasė	vidutinis

Sriegio tipas	BSW
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		