

Garant**Sriegpjovė, BSP: W7/32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141550 W7/32
GTIN	4045197084477
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Paskirtis:

Whitworth sriegiams pagal BSW normą BS84 su vidutine tolerancija.

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	5,56 mm
Vijų skaičius colyje	24
Aukštis	7 mm
Išorinis Ø	20 mm
Sriegio dydis	W7/32
Pjovimo kryptis	dešininis
Tolerancijos klasė	vidutinis

Sriegio tipas	BSW
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		