

Garant
Sriegpjovė, BSP: W5/16

Užsakymo data

Užsakymo numeris	141550 W5/16
GTIN	4045197084491
Produktų klasė	11K

Aprašymas
Modelis:

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Paskirtis:

Whitworth sriegiams pagal BSW normą BS84 su vidutine tolerancija.

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	18
Sriegio Ø	7,94 mm
Aukštis	9 mm
Išorinis Ø	25 mm
Sriegio dydis	W5/16
Pjovimo kryptis	dešininis
Tolerancijos klasė	vidutinis

Sriegio tipas	BSW
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		