

Garant**Sriegpjovė, G: G3/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142050 G3/8
GTIN	4045197084606
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1.

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	19
Sriegio Ø	16,66 mm
Aukštis	14 mm
Išorinis Ø	45 mm
Sriegio dydis	G3/8
Pjovimo kryptis	dešininis
Tolerancijos klasė	A

Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 24231
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		