

Garant
Sriegpjovė, BSP: W7/16

Užsakymo data

| | |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 141550 W7/16 |
|------------------|--------------|

| | |
|------|---------------|
| GTIN | 4045197084514 |
|------|---------------|

| | |
|----------------|-----|
| Produktų klasė | 11K |
|----------------|-----|

Aprašymas
Modelis:

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Paskirtis:

Whitworth sriegiams pagal BSW normą BS84 su vidutine tolerancija.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|-----------|
| Aukštis | 11 mm |
| Sriegio Ø | 11,11 mm |
| Vijų skaičius colyje | 14 |
| Išorinis Ø | 30 mm |
| Sriegio dydis | W7/16 |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Tolerancijos klasė | vidutinis |

| | |
|-----------------|--------------|
| Sriegio tipas | BSW |
| Profilio kampas | 55 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Produkto rūšis | Sriegpjovė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |