

**Garant****Sriegpjovė, G: G3/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142050 G3/4
GTIN	4045197084620
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

**Paskirtis:**

**Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1.**

Norma: EN 24231

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 26,44 mm

Išorinis Ø: 55 mm

Aukštis: 16 mm

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	14
Aukštis	16 mm
Sriegio Ø	26,44 mm
Išorinis Ø	55 mm

Sriegio dydis	G3/4
Pjovimo kryptis	dešininis
Tolerancijos klasė	A
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 24231
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		