



Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 5X0,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130480 5X0,5
GTIN	4045197067470
Produktų klasė	12G

Aprašymas

Modelis:

2 dalių rinkinys, **sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių**. Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	5 mm
Kiaurymės Ø	4,5 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 2181
Sriegio gylis	10 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M5×0,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aluminis, plastikai	ribotai tinka		
Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka