



Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 16X1,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130480 16X1,5
GTIN	4045197067562
Produktų klasė	12G

Aprašymas

Modelis:

2 dalių rinkinys, **sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių**. Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto $\varnothing D_s$: 12 mm

Koto kvadratas \square : 9 mm

Kiaurymės \varnothing : 14,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Kiaurymės \varnothing	14,5 mm
Sriegio \varnothing	16 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 2181
Sriegio gylis	32 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M16×1,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka