

HWPickardt

Spaudo ratukas 0 – 9, Šrifto aukštis: 2mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085465 2
GTIN	4250191110040
Produktų klasė	08W

Aprašymas**Modelis:**

Aukščiausia kokybė dėl CNC graviravimo ir patobulintos smūginės galvutės. Labai patogu naudoti dėl aiškios graviūros ir eroduoto smūginio paviršiaus. Ratuko plotis = šrifto aukštis + 3 mm.

Paskirtis:

Skirta rankiniu būdu žymėti medžiagoms, kurių **kietumas iki 1200 N/mm²**.

Pastaba:

Raidžių spaudų ratukai (3 ratukų) arba su specialiomis žymomis tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Šrifto aukštis	2 mm
Pagrindinės kiaurymės Ø	10 mm
Smūginio ratuko išorinis Ø	78 mm
maksimalus spaudžiamo paviršiaus medžiagos tvirtumas	1200 N/mm ²
Produkto rūšis	Smūginis ratukas

