

Garant**Kūginis gilintuvas, ilgas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 12,4mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 150371 12,4 |
| GTIN | 4045197086129 |
| Produktų klasė | 11M |

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C, **su ilgu cilindrinio kotu**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Pirminio gręžimo Ø | 2,8 mm |
| mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeui nuo | 2,8 mm |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm ² | 0,12 mm/aps, |
| Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M6 |
| Išorinis Ø | 12,4 mm |
| Koto tolerancija | h9 |
| Koto Ø D _s | 8 mm |
| Bendras ilgis L | 108 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Danga | be dangos |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 70 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 33 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 20 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 27 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 27 m/min | P |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |