



## Precizinė cilindrinė spyna su vienu raktu, Korpuso Ø: 40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085870 40
GTIN	4003482442128
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas, nerūdijantis užrakto mechanizmas, lankelis grūdintas ir chromuotas, fiksuojamas abiejose pusėse.

116 Profi serijos produktų specialūs modeliai tiekiami pagal paklausimą: spynos pagal pagrindinį šabloną arba užraktas su pagrindinio rakto įtaisu ir papildomu raktu.

#### Funkcija:

**Rakinama vienu raktu** reiškia, kad **vienu raktu** galite rakinti **kelis** cilindrus ir spynas.

#### Tiekimo sudėtis:

Pakabinama spyna su 2 raktais.

### Techninis aprašymas

tinka apyraktėms	ne
Lankelio Ø	6 mm
grūdintas lankelis	taip
Raktų skaičius	2
Korpuso medžiaga	Žalvaris
lankelis su dvigubu užraktu	taip

Užraktas	nerūdijantis užrakinimo mechanizmas
gali būti rakinamos įrangos dalimi	ne
lankelio medžiaga	Plienas, chromuotas
Korpuso Ø	40 mm
Užraktas	su vienu raktu
Spynų kiekis	1
Serija	116 Profi
Produkto rūšis	Pakabinama spyna