



## Filtras 5 µm, Vidinis sriegio Ø: 1/4in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080014 1/4
GTIN	4047322129350
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagal poreikį surenkamas techninės priežiūros blokas, jį galima kaip nori praplėsti jungiamaisiais spaustukais.

Modulinės konstrukcijos serijos (multifix sistema) **techninės priežiūros blokas**, sudarytas iš slėgio sumažinimo įtaiso, alyvos purkštuko ir filtro. Reguliavimo ribos 0,5 - 10 bar, darbinis slėgis maks. 16 bar, darbinė temperatūra maks. 60° C.

#### Privalumai:

Techninės priežiūros bloką galima pritaikyti individualiai, pvz.: su keliais slėgio regulatoriais, be alyvos purkštuko (įrankiams be alyvos), ir pan.

#### Paskirtis:

Įrangai iki 16 bar slėgio. Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis (L), kai techninės priežiūros blokas iš 3-jų dalių	138 mm
Srautas 3-jų dalių techninės priežiūros bloke	1150 l/min
Aukštis (H)	190 mm

Vidinis sriegio Ø	1/4 in
Produkto rūšis	Filtras

---

**Priedai**

Polikarbonatinis indasfiltras Stiklo Ø 33 mm	080024 33
--	-----------