

HWPickardt

Spaudo ratukas 0 – 9, Šrifto aukštis: 4mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 085465 4 |
| GTIN | 4250191110064 |
| Produktų klasė | 08W |

Aprašymas**Modelis:**

Aukščiausia kokybė dėl CNC graviravimo ir patobulintos smūginės galvutės. Labai patogu naudoti dėl aiškios graviūros ir eroduoto smūginio paviršiaus. Ratuko plotis = šrifto aukštis + 3 mm.

Paskirtis:

Skirta rankiniu būdu žymėti medžiagoms, kurių **kietumas iki 1200 N/mm²**.

Pastaba:

Raidžių spaudų ratukai (3 ratukų) arba su specialiomis žymomis tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Pagrindinės kiaurymės Ø | 10 mm |
| maksimalus spaudžiamo paviršiaus medžiagos tvirtumas | 1200 N/mm ² |
| Smūginio ratuko išorinis Ø | 78 mm |
| Šrifto aukštis | 4 mm |
| Produkto rūšis | Smūginis ratukas |

