

## Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, Ø: 20mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085915 20
GTIN	2050000965265
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
- Cinkuotas paviršius.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

#### Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

#### Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

### Techninis aprašymas

Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Ø	20 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Sriegis	M3 mm
Aukštis	6 mm
Nominalioji sukibimo jėga	30 N
Aukštis su sriegiu	13 mm
Sriegio įvorė	taip
Svoris	11 g

Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

---

## Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M3	085921 M3
--	-----------