

**Garant****Mašininis pjūklelis, HSS, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 300/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	171000 300/8
GTIN	4045197439055
Produktų klasė	11R

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT** - juosta iš molibdenu legiruotojo labai našaus greitapjovio plieno **HSS (DMo5)**. Dėl didelio kietumo ir išskirtinio plastiškumo galima pasiekti **maksimalų pjovimo efektyvumą** (t. y., trumpą pjovimo laiką ir ilgą eksploataavimo trukmę). Preciziškai išdėstyti dantys užtikrina tiesius pjūvius.

Dantys: normal.

Plotis: 25 mm

Storis: 1,6 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 8,5 mm

**Techninis aprašymas**

Ilgis L	300 mm
Storis	1,6 mm
Plotis	25 mm
Dantų skaičius colyje	8
Užspaudimo kiaurymės Ø	8,5 mm
Dantys	normal.
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		