



Precizinė cilindrinė spyna su 2 raktais, Korpuso Ø: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085855 40
GTIN	4003482003800
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas, nerūdijantis užrakto mechanizmas, lankelis grūdintas ir chromuotas, fiksuojamas abiejose pusėse.

217 Karat serijos produktų specialūs modeliai netiekiami.

Funkcija:

Rakinama keliais raktais reiškia, kad **vienu** raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

Tiekimo sudėtis:

Pakabinama spyna su 6 raktais.

Techninis aprašymas

gali būti rakinamos įrangos dalimi	ne
Lankelio Ø	6 mm
grūdintas lankelis	taip
Užraktas	nerūdijantis užrakinimo mechanizmas
lankelio medžiaga	Plienas, chromuotas
Korpuso medžiaga	Žalvaris
lankelis su dvigubu užraktu	taip

Korpuso Ø	40 mm
Raktų skaičius	6
Spynų kiekis	1
Užraktas	su skirtingais raktais
Serija	217 Karat
Produkto rūšis	Pakabinama spyna