



## Mašininis pjūklelis, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 450/10



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 171100 450/10 |
| GTIN             | 7311518114022 |
| Produktų klasė   | 16D           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**BAHCO Bi-Metall** – HSS dantų juostelė yra elektronų spinduliu vakuume privirinta prie pjūklo tamprios specialaus plieno juostos. Todėl šių pjovimo juostų dantys yra ypač kieti, o pagrindas išlieka **labai tamprus**, net ir **esant didelei pastūmai, bei atsparus lūžiams**.

Dantys: normal.

Plotis: 32 mm

Storis: 1,6 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 10,5 mm

### Techninis aprašymas

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Storis                 | 1,6 mm                   |
| Plotis                 | 32 mm                    |
| Ilgis L                | 450 mm                   |
| Dantų skaičius colyje  | 10                       |
| Užspaudimo kiaurymės Ø | 10,5 mm                  |
| Dantys                 | normal.                  |
| Ašmenys                | Bimetalas                |
| Produkto rūšis         | Mašininis pjovimo diskas |

### Vartotojo duomenys

|  | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--|-----------|----------------|-----------|
|--|-----------|----------------|-----------|

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | ribotai tinka |
| Al >10 % Si                     | ribotai tinka |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka |
| Ketus (G)                       | tinka         |
| CuZn                            | tinka         |
| Uni                             | tinka         |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |