

**Garant**
**Precizinis kūginis gilintuvas 90°, TiN, Išorinis Ø Dc: 37mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150396 37
GTIN	4045197087034
Produktų klasė	11M

**Aprašymas**
**Modelis:**

Visi gilintuvai specialiai užgalšti ir užkuprinti. Gilintuvo iki 31 dydžio grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Pjovimo kampas prie danties keičiasi priklausomai nuo gilintuvo Ø, todėl kiekvienoje vietoje, kur prisiliečia pjovimo briauna, yra optimaliai suformuojama drožlė. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalšta, todėl lengvai pjauna. Precizinis kūginis gilintuvas su TiN danga našesniai darbui.

**Pastaba:**

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.  
Kūginių gilintuvų galvutes su kotu 6,3 mm (1/4 colio) rasite 67-ajame skyriuje.

**Techninis aprašymas**

Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047	M20
Išorinis Ø	37 mm
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M20
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	4,8 mm
Pirminio gręžimo Ø	4,8 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/aps,
Bendras ilgis L	118 mm
Morzės kūgis MK	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Danga	TiN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka	25 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	34 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P
CuZn	tinka	80 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		