



## Mašininis pjūklelis, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 600/4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	171100 600/4
GTIN	7311518114572
Produktų klasė	16D

### Aprašymas

#### Modelis:

**BAHCO Bi-Metall** – HSS dantų juostelė yra elektronų spinduliu vakuume privirinta prie pjūklo tamprios specialaus plieno juostos. Todėl šių pjovimo juostų dantys yra ypač kieti, o pagrindas išlieka **labai tamprus**, net ir **esant didelei pastūmai, bei atsparus lūžiams**.

Dantys: normal.

Plotis: 50 mm

Storis: 2,5 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 12,5 mm

### Techninis aprašymas

Ilgis L	600 mm
Plotis	50 mm
Dantų skaičius colyje	4
Užspaudimo kiaurymės Ø	12,5 mm
Storis	2,5 mm
Dantys	normal.
Ašmenys	Bimetalas
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka
Al >10 % Si	ribotai tinka
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka